

 Mahr

Digital skydelære IP67 med dataudgang, Måleområde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412742 300
GTIN	4059192002268
Artikelklasse	43A

Beskrivelse

Udførelse:

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display. Induktivt, vandtæt målesystem. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Målefladerne er finslebne. Uden dybdemål.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

Føring	Forøgede føringsbaner
Kalibrering	A1
Automatisk slukning	ja
Driftstid	ca. 3 år
Kæbelængde	64 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Norm	ISO 13385

Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 300 mm
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm
Interface	RS232C-interface.
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300

Tilbehør

Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Låg til batterirum	412235

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032

081560 CR2032

Kunststofboks Type MS300

412470 MS300
