



## Digital skydelære TWIN-CAL IP67, Måleområde: 300mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412786 300
GTIN	7630041106329
Artikelklasse	45A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stort, kontrastrigt display med 11 mm høje tal. Mere end 12000 timers driftstid, skift til standby efter 10 minutter og automatisk slukning efter 2 timer. ABS-måletilstand, integreret TLC-tilslutning til dataoverførsel. Komplet beskyttelse mod væsker. Hus med stålbeskyttelsesplade og "soft touch"-overflade. Med drivrulle.

#### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Anvendelse:

Udvendige målinger, indvendige målinger, trinvis målinger og dybdemålinger.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498918, trådløs nr. 498921 str. BT.

### Teknisk beskrivelse

Automatisk slukning	ja
Kæbelængde	64 mm
Driftstid	12000 h
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Drivrulle	ja
Dybdemål	kantet 3,7×1,3

Kalibrering	A1
Standby-aktivering	ja
Dybdemål tilgængeligt	ja
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Norm	ISO 13385
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 300 mm
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Batteritype	Knapcelle
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
International konstruktionsstørrelse	CR2032
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Interface	TESA Link Connector TLC
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300

---

**Tilbehør**

Kunststofboks Type MS300	412470 MS300
Datakabel TLC, 2 m Type D	498918 D
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Datakabel TLC, 2 m Type USB	498918 USB