



## Digital skydelære IP67, Måleområde: 150mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412751 150
GTIN	4045197347411
Artikelklasse	42A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stort digitalt display med høj kontrast. Finslebne måleflader. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand og støv. Efter 2 timer uden brug slukkes skydelæren af den automatiske slukkefunktion. Slagfast kunststofhus.

#### Udførelse reklametekst:

Let aflæseligt, kontrastrigt digitalt display. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand, kølemiddel, olie og støv. Finslebne måleflader.

#### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 str. CR2032.

### Teknisk beskrivelse

Materiale, hus	Kunststof
Dybdemål tilgængeligt	ja
Kalibrering	A1
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Kæbelængde	40 mm
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Automatisk slukning	ja

Norm	ISO 13385
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 150 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

## Tilbehør

Skrue til dybdeholder	412230
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Skrue til dybdeholder	412236