

hanhart
1882**Digitalt stopur Spectron****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	469624
GTIN	2050001692559
Artikelklasse	46R

Beskrivelse**Udførelse:**

LCD-display, 7/5 mm talhøjde, 6/7-cifret (øverst/nederst). Visningsområde 9999,99 min. / 99999,99 min (øverst/nederst). Taltrinværdi 1/100 min., 1/100 s, REFA-kompatibel.

Funktion:

- **Start / stop / reset.**
- **Addition / split / dualmåling.**
- **Klokkeslæt (2×12 timer a.m. / p.m.).**

Endvidere forsynet med Split / Lap / Addition / Count-Down / hukommelsesfunktion med analyse, hurtigsøgning og datovisning.

Leveringsomfang:

Inklusive snor, 1 batteri nr. 081561 str. LR3.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet

Måleværktøj	digital
Kalibrering	N1
Produkttype	Stopur

Services

KalibreringStopur Type U	029100 U
--------------------------	----------

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------