



Værkstedsskydelære i let konstruktion, Måleområde: 900mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412770 900
GTIN	4067263118985
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Værkstedsskydelære i **let konstruktion. Parallaxsefri aflæsning** med maksimal kontrast takket være den hvide skalering på en sort overflade. Optimale førings- og glideegenskaber takket være indvendigt liggende, dobbelt prismeføring. Udskiftelige målekæber i rustfrit, hærdet stål, finslebne.

Specialtilbehør:

Målekæbe 125 mm, 150 mm.

Teknisk beskrivelse

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	A1
Vægt	0,8 kg
Kæbelængde	90 mm
Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Måleområde	0 - 900 mm
Nonius	1/20
Fejlgrænse	0,11 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog

Alle dele	Hærdet
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021000 1000