

**Måleur, Måleområde / kabinet-Ø: 10/58mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	432050 10/58
GTIN	4946368442389
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Præcisionsmåleure med metalkabinet, spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. Centralviser til 1/100-mm-aflæsning, sekundærskalaens lille viser til 1-mm-aflæsning.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Målekraft	0,4 - 1,4 N
Måleområde	10 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm
Kalibrering	C1
Skalaværdi	0,01 mm
Kabinet-Ø	58 mm
Norm	DIN 878

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/432050-10/58>