



## Digital hældningsmåler, Type: 360



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	467560 360
GTIN	2050001668431
Artikelklasse	46R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Aluminiumsramme med præcisionsstøtteflader, øverst med prisme.
- Retningspile på displayet gør det lettere at rette ind til 0° eller 90°.
- Holdeværdifunktion til at gemme måleresultatet.
- Nulstilling i alle positioner.
- Ved målinger over hovedhøjde drejer displayet, så det kan aflæses nedefra.

#### Leveringsomfang:

Inkl. opbevaringsboks og 1 batteri nr. 081561 str. 6LR61.

### Teknisk beskrivelse

Tallenes trinværdi	0,1 grader
Højde	49 mm
Bredde	31 mm
Måleområde	360 (4×90°) grader
Længde	153 mm
Planhedstolerance	0,0762 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 6LR61
Antal medfølgende batterier	1

Fejlgrænse elektronikmodul	horisontal 0,1 / vertikal 0,2 grader
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	H2
Produkttype	Hældningsmåler

### Services

KalibreringMaskinvaterpas / elektronisk hældningsmåler Nøjagtighed 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------