

**Digital skydelære TESA TWIN-CAL med rundt dybdemål, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 412765 150    |
| GTIN                | 7630041106145 |
| Artikelklasse       | 45A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stort, kontrastrigt display med 11 mm høje tal. Mere end 12000 timers driftstid, skift til standby efter 10 minutter og automatisk slukning efter 2 timer. ABS-måletilstand, integreret TLC-tilslutning til dataoverførsel.

Med drivrulle.

**Anvendelse:**

Udvendige målinger, indvendige målinger, trinvis målinger og dybdemålinger.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Leveringsomfang:**

Inkl. 1 batteri nr. 081560 CR2032.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 498918, trådløs nr. 498921 str. BT.

**Teknisk beskrivelse**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Kæbelængde            | 40 mm |
| Kalibrering           | A1    |
| Dybdemål tilgængeligt | ja    |
| Dybdemål              | Ø 1,6 |
| Drivrulle             | ja    |
| Automatisk slukning   | ja    |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Standby-aktivering                                | ja                              |
| Reverserbar aflæsning                             | mm / tomme                      |
| Norm  | ISO 13385                       |
| Driftstid   | 12000 h                         |
| Talhøjde, LCD-display                             | 11 mm                           |
| Aflæsning   | 0,01 mm                         |
| Aflæsning   | 0,0005 tommer                   |
| Måleområde  | 0 - 150 mm                      |
| Måleværdisikring                                  | Indstilling af nulpunkt én gang |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032                   |
| Antal medfølgende batterier                       | 1                               |
| Batteritype                                       | Knapcelle                       |
| Energiforsyning                                   | Batteridrevet                   |
| International konstruktionsstørrelse              | CR2032                          |
| Måleafvigelse E MPE                               | ±0,03 mm                        |
| Interface   | Digimatic-interface             |
| Interface   | TESA Link Connector TLC         |
| Interface   | USB-interface                   |
| Måleværktøj                                       | digital                         |
| Materiale   | Ædelstål, INOX                  |
| Alle dele   | Hærdet                          |
| Emballage   | Stabil boks                     |
| Produkttype                                       | Universalskydelærer             |

## Services

|   |            |
|---|------------|
| DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm | 021010 200 |
| KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm      | 021000 200 |

**Tilbehør**

|  |               |
|--|---------------|
| Modtager / tastaturinterface USB Type                | 498965        |
| Multi-modtager / tastaturinterface USB Type          | 498975        |
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Datakabel TLC, 2 m Type D                            | 498918 D      |
| Datakabel TLC, 2 m Type USB                          | 498918 USB    |