

BENNING**Drejefeltsretningsviser TRITEST pro, Apparattype: TRITESTPRO****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473270 TRITESTPRO
GTIN	4014651200524
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Drejefeltsretningsviser med kraftig LED-lommelygte.

Anvendelse:

Til kontrol af drejefeltsretning i trefasenet.

Leveringsomfang:

Inklusive 3 stk. prøvespidser og strømudtagsklemme.

Specialtilbehør:

Batterier 081561 str. LR6.

Teknisk beskrivelse

Overspændingskategori	CAT III 300 V
Visning af fasespænding	L1, L2, L3 (LED)
Producentbetegnelse	TRITESTPRO
Visning af drejefeltsretning	højre / venstre (LED)
Spændingsområde AC	400 – 500 (50 Hz–60 Hz) V
Kalibrering	I1

Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Drejefeltsretningsviser

Services

KalibreringSpændingstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibreringSpændingstestere Type S	027160 S

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
--	------------