



## Sæt med parallelklodser (14 par)



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	366750
GTIN	4045197293619
Artikelklasse	32D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Parvist slebet, hårdhed 60 HRC.

Nøjagtighed: Højdetolerance  $\pm 0,01$  mm, breddetolerance  $\pm 0,02$  mm.

#### Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Antal lister: 14 par

Bredde: 10 mm

Højde: 45 mm

Højde: 26 mm

Højde: 18 mm

Højde: 14 mm

### Teknisk beskrivelse

Højde	45 mm
Højde	26 mm
Højde	18 mm
Højde	14 mm
Højde	16 mm
Højde	50 mm
Højde	22 mm

Højde	32 mm
Højde	28 mm
Højde	35 mm
Højde	30 mm
Højde	24 mm
Højde	20 mm
Højde	40 mm
Længde	150 mm
Bredde	10 mm
Antal lister	14 par
Produkttype	Parallelklodser

## Tilbehør

Reservetrækasse til parallelklodser Type L1	366754 L1
Parallelklodser, enkeltpar til 366750 str. 150×10 Bredde 14 mm	366755 14
Parallelklodser, enkeltpar til 366750 str. 150×10 Bredde 16 mm	366755 16
Parallelklodser, enkeltpar til 366750 str. 150×10 Bredde 18 mm	366755 18
Parallelklodser, enkeltpar til 366750 str. 150×10 Bredde 20 mm	366755 20
Parallelklodser, enkeltpar til 366750 str. 150×10 Bredde 22 mm	366755 22
Parallelklodser, enkeltpar til 366750 str. 150×10 Bredde 24 mm	366755 24
Parallelklodser, enkeltpar til 366750 str. 150×10 Bredde 26 mm	366755 26
Parallelklodser, enkeltpar til 366750 str. 150×10 Bredde 28 mm	366755 28

Parallelklodser, enkeltpar til 366750 str. 150×10 Bredde 30 mm

366755 30

Parallelklodser, enkeltpar til 366750 str. 150×10 Bredde 32 mm

366755 32

Parallelklodser, enkeltpar til 366750 str. 150×10 Bredde 35 mm

366755 35

Parallelklodser, enkeltpar til 366750 str. 150×10 Bredde 40 mm

366755 40

Parallelklodser, enkeltpar til 366750 str. 150×10 Bredde 45 mm

366755 45

Parallelklodser, enkeltpar til 366750 str. 150×10 Bredde 50 mm

366755 50