



Båndskimmer med strømforsyning og monteringsmagnet



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

084360

GTIN

2050000968891

Artikelklasse

08J

Beskrivelse

Udførelse:

Båndskimmer med regulerbart omdrejningstal i ukritisk 12 V-lavspændingsudførelse (med strømforsyning) til mobil, individuel anvendelse. Monteres uden brug af værktøj ved hjælp af en permanentmagnet på maskinhuset.

Anvendelse:

Oliebåndskimmere **fjerner olie** og spåner fra kølesmøremidler. Dette modvirker **dannelse af bakterier** i vid udstrækning, øger kølesmøremidlets **standtid** betydeligt og reducerer **udviklingen af lugte og dampe** væsentligt.

Nedsenk båndskimmeren efter en **hviletid på mindst 2 timer** (olie samler sig på overfladen) ca. 10 til 40 mm i kølesmøremidlet, og fastgør den ved hjælp af en af de mange indstillingsmuligheder. Anvendelsesperioden bør være mellem 2 og 12 timer. Afstrygeren fører urenhederne ned i en anden beholder.

Teknisk beskrivelse

Produkttype

Overfladestøvsuger („skimmer“)

Tilbehør

Reservebånd til båndskimmer nr. 084360	084369
Strømforsyning til båndskimmer nr. 084360	084366
Iltningspumpe	084364