



Fleksibelt termopar, glassilke type K, Længde: 1500mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474150 1500
GTIN	4029547004469
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Bemærk:

Yderligere temperaturfølere på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Længde	1500 mm
Måleområde	-50 - 400 °C
Aktiveringstid t_{99}	5 s
Fejlgrænse	Klasse 2
Energiforsyning	Med kabel
Kalibrering	I7
Produkttype	Temperaturføler

Services

DAkkS-kalibreringTemperaturføler med / uden displayenhed Type A	027540 A
KalibreringTemperaturføler med / uden displayenhed Type A	027520 A