



Fugtighedsmodul til nr. 474030



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474032
GTIN	4029547007644
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Til måling af luftfugtigheden i lokalet og til bestemmelse af dugpunktafstanden. Til påsætning på termaturmåler nr. 474030.

Måleområde, temperatur: -20 - 50 °C

Måleområde, relativ fugt: 0 - 100 %

Opløsning, fugt: 0,1 %

Fejlgrænse, temperatur: $\pm 0,5$ °C (0 til 50 °C)

Fejlgrænse, relativ fugtighed: ± 2 % rF (2 til 98 % rF)

Teknisk beskrivelse

Måleområde, temperatur	-20 - 50 °C
Fejlgrænse, relativ fugtighed	± 2 % rF (2 til 98 % rF)
Fejlgrænse, temperatur	$\pm 0,5$ °C (0 til 50 °C)
Måleområde, relativ fugt	0 - 100 %
Opløsning, fugt	0,1 %
Produkttype	Fugtmodul

Services

Kalibrering Infrarød-temperaturmåler Type A	016730 A
---	----------

Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkS-kalibrering Infrarød-temperaturmåler Type A	016890 A