



## Temperaturmåler med temperaturstang, Type: T1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474080 T1
GTIN	4029547008368
Artikelklasse	47B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Mini-temperaturmåler i lommeformat.

Høj nøjagtighed (termoelementer type K).

Patenteret drejehoved (180°). Temperaturstang med neddyknings-/indstiksføler til måling i væsker, bløde stoffer, stoffer i pulverform eller i luften.

#### Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesclips, 3 batterier nr. 081561 str. LR3.

### Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse, resterende måleområde	±1 %
Følerrør, længde	200 mm
Fejlgrænse (-50,0 op til 99,9 °C)	±1 °C
Følerrør-Ø	3 mm
Aktiveringstid $t_{99}$	10 s
Opløsning	0,1 °C

Målestørrelser	°C / °F
Måleområde	-50 til +350, kortvarigt op til 500 °C
Batteriets levetid ca.	1000 h
Kalibrering	I7
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Antal medfølgende batterier	3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Temperaturmåler

### Services

KalibreringTemperaturføler med / uden displayenhed  
Type A

027520 A

### Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International  
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3