



## Sæt med parallelklodser (9 par)



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	366751
GTIN	4045197559371
Artikelklasse	32D

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Parvist slebet, hårdhed 60 HRC.

Nøjagtighed: Højdetolerance  $\pm 0,01$  mm, breddetolerance  $\pm 0,02$  mm.

**Anvendelse:**

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Antal lister: 9 par

Bredde: 4 mm

Højde: 30 mm

Højde: 34 mm

Højde: 10 mm

Højde: 18 mm

### Teknisk beskrivelse

Bredde	4 mm
Højde	30 mm
Højde	34 mm

Højde	10 mm
Højde	18 mm
Højde	14 mm
Højde	38 mm
Højde	26 mm
Højde	22 mm
Højde	42 mm
Længde	160 mm
Antal lister	9 par
Produkttype	Parallelklodser

## Tilbehør

Parallelklodser, enkeltpar til 366751 str. 160×4 Bredde 10 mm	366760 10
Parallelklodser, enkeltpar til 366751 str. 160×4 Bredde 14 mm	366760 14
Parallelklodser, enkeltpar til 366751 str. 160×4 Bredde 18 mm	366760 18
Parallelklodser, enkeltpar til 366751 str. 160×4 Bredde 22 mm	366760 22
Parallelklodser, enkeltpar til 366751 str. 160×4 Bredde 26 mm	366760 26
Parallelklodser, enkeltpar til 366751 str. 160×4 Bredde 30 mm	366760 30
Parallelklodser, enkeltpar til 366751 str. 160×4 Bredde 34 mm	366760 34
Parallelklodser, enkeltpar til 366751 str. 160×4 Bredde 38 mm	366760 38
Parallelklodser, enkeltpar til 366751 str. 160×4 Bredde 42 mm	366760 42