



Indstiksdorn med MK-skaft, MK / borepatronkonus: 1/16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342500 1/16
GTIN	4045197296795
Artikelklasse	32X

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker.

Med MK-skaft og uddrivningstap.

Præcis, billigere udførelse.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på boremaskiner, drejemaskiner, elementer osv.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivelse

Konus-Ø D	15,733 mm
Borepatronkonus DIN 238	B 16
Morsekonus MK, størrelse	1
Produkttype	Borepatronholder