



## Justerbart spændejern, Notbredde a: 12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370680 12
GTIN	4020772070274
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Spændejern lakeret. Trinløst justerbar spændehøjde på grund af støtteskrue (uden nøgle).

**Materiale:**

Sejhærdet stål, skruernes styrke 8.8 eller 10.9 (afhængigt af størrelsen).

**Leveringsomfang:**

Komplet med stilleskrue og T-notskruer DIN 787 (nr. 375300).

### Teknisk beskrivelse

Notbredde a	12 mm
Notlængde f	40 mm
Afstand e, spids til not	21 mm
T-notskruer DIN 787, nr. 375300	str. 1212100
Spændehøjde h	10 - 40 mm
Længde L	100 mm

Bredde B	40 mm
Højde H	20 mm
Type	6314V
Produkttype	Spændejern

---

## Tilbehør

Spændearm med faste indstillinger Notbredde a 12 mm	370750 12
---	-----------