



## Indstiksdorn med MK-skaft, MK / borepatronkonus: 1/18



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 342500 1/18   |
| GTIN                | 4045197296801 |
| Artikelklasse       | 32X           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning.** Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker.

Med MK-skaft og uddrivningstap.

Præcis, billigere udførelse.

#### Anvendelse:

Som holder til borepatroner på boremaskiner, drejemaskiner, elementer osv.

#### Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Teknisk beskrivelse

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Borepatronkonus DIN 238  | B 18             |
| Morsekonus MK, størrelse | 1                |
| Konus-Ø D                | 17,78 mm         |
| Produkttype              | Borepatronholder |