



Kompaktspænder Duo



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370260
GTIN	4045197312914
Artikelklasse	39K

Beskrivelse

Udførelse:

- Med 2 forskellige spændearme (lige eller forkrøppede).
- Løft er desuden muligt ved at vende spændearmen.

Specialtilbehør:

Se nr. 370350 – 370560.

Bemærk:

Monteringsskruer nr. 370450 – 370470 medfølger ikke.

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde, trykke S (lige spændearm)	0 - 80 mm
Udladning A (lige spændearm)	46 - 88 mm
Spændehøjde, løfte S (lige spændearm)	52 - 142 mm
Spændehøjde, trykke S (forkrøppet spændearm)	38 - 129 mm
Udladning A (forkrøppet spændearm)	48 - 91 mm
Spændehøjde, løfte S (forkrøppet spændearm)	4 - 94 mm
Maks. spændekraft ved spændearmsposition – skubbet ind	11 kN
Maks. spændekraft ved spændearmsposition – trukket ud	8 kN

Højde H	95 mm
Bredde B	40 mm
Længde L	120 mm
Serie	Duo
Produkttype	Kompaktspænder

Tilbehør

Spændenøgle str. 11 til Monobloc, Duo og kædespændeværktøj

370350