



Indstiksdorn med MK-skaft, MK / borepatronkonus: 2/10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342500 2/10
GTIN	4045197296818
Artikelklasse	32X

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker.

Med MK-skaft og uddrivningstap.

Præcis, billigere udførelse.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på boremaskiner, drejemaskiner, elementer osv.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivelse

Borepatronkonus DIN 238	B 10
Konus-Ø D	10,094 mm
Morsekonus MK, størrelse	2
Produkttype	Borepatronholder