

MK-indstiksskaft præcisionsudførelse, MK / borepatronkonus: 0/6



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 342600 0/6 |
| GTIN | 4045197308498 |
| Artikelklasse | 33A |

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker. Med MK-skaft og uddrivningstap.

Præcisionsudførelsen har meget høj rundløbsnøjagtighed og anbefales til den selvspændende, højtydende borepatron nr. 341000.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på boremaskiner, drejemaskiner, elementer osv.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|------------------|
| Konus-Ø D | 6,35 mm |
| Morsekonus MK, størrelse | 0 |
| Borepatronkonus DIN 238 | B 6 |
| Produkttype | Borepatronholder |