

MK-indstiksskaft præcisionsudførelse, MK / borepatronkonus: 4/24



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342600 4/24
GTIN	4045197308672
Artikelklasse	33A

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker. Med MK-skaft og uddrivningstap.

Præcisionsudførelsen har meget høj rundløbsnøjagtighed og anbefales til den selvspændende, højtydende borepatron nr. 341000.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på boremaskiner, drejemaskiner, elementer osv.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivelse

Borepatronkonus DIN 238	B 24
Morsekonus MK, størrelse	4
Konus-Ø D	23,825 mm
Produkttype	Borepatronholder