



## Indstiksdorn med MK-skaft, MK / borepatronkonus: 2/12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342500 2/12
GTIN	4045197296825
Artikelklasse	32X

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning.** Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker.

Med MK-skaft og uddrivningstap.

Præcis, billigere udførelse.

#### Anvendelse:

Som holder til borepatroner på boremaskiner, drejemaskiner, elementer osv.

#### Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Teknisk beskrivelse

Konus-Ø D	12,065 mm
Borepatronkonus DIN 238	B 12
Morsekonus MK, størrelse	2
Produkttype	Borepatronholder