

## MK-indstiksskaft præcisionsudførelse, MK / borepatronkonus: 1/10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342600 1/10
GTIN	4045197308511
Artikelklasse	33A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning.** Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker. Med MK-skaft og uddrivningstap.

**Præcisionsudførelsen** har meget høj rundløbsnøjagtighed og anbefales til den selvspændende, højtydende borepatron nr. 341000.

#### Anvendelse:

Som holder til borepatroner på boremaskiner, drejemaskiner, elementer osv.

#### Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Teknisk beskrivelse

Borepatronkonus DIN 238	B 10
Morsekonus MK, størrelse	1
Konus-Ø D	10,094 mm
Produkttype	Borepatronholder