

MK-indstiksskaft præcisionsudførelse, MK / borepatronkonus: 3/16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342600 3/16
GTIN	4045197308603
Artikelklasse	33A

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker.

Med MK-skaft og uddrivningstap.

Præcisionsudførelsen har meget høj rundløbsnøjagtighed og anbefales til den selvspændende, højtydende borepatron nr. 341000.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på boremaskiner, drejemaskiner, elementer osv.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivelse

Morsekonus MK, størrelse	3
Konus-Ø D	15,733 mm
Borepatronkonus DIN 238	B 16
Produkttype	Borepatronholder