



## Justerbart spændejern afsat, Notbredde a: 12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370685 12
GTIN	4020772074593
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Sejhærdet stål, lakeret, skruernes styrke 8.8.

**Anvendelse:**

Den **laveste spænde højde opnås ved at vende spænde jernet om.**

**Leveringsomfang:**

Komplet med stilleskrue og T-notskruer DIN 787 (nr. 375300).

### Teknisk beskrivelse

Afstand e, spids til not	21 mm
Afsatshøjde A <sub>1</sub>	8 mm
Afsatsdybde A <sub>2</sub>	10 mm
Notbredde a	12 mm
T-notskruer DIN 787, nr. 375300	str. 1212100
Notlængde f	40 mm

Spændehøjde h	10 - 48 mm
Længde L	100 mm
Bredde B	40 mm
Højde H	20 mm
Type	6314AV
Produkttype	Spændejern

---

## Tilbehør

Spændearm med faste indstillinger Notbredde a 12 mm	370750 12
---	-----------