

MK-indstiksskaft præcisionsudførelse, MK / borepatronkonus: 3/18



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342600 3/18
GTIN	4045197308610
Artikelklasse	33A

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker.

Med MK-skaft og uddrivningstap.

Præcisionsudførelsen har meget høj rundløbsnøjagtighed og anbefales til den selvspændende, højtydende borepatron nr. 341000. Skafter passer også til borepatronkonus B18 (konus-Ø 17,431 mm): Borepatron nr. 341000, 341010 og 341250.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på boremaskiner, drejemaskiner, elementer osv.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivelse

Morsekonus MK, størrelse	3
Borepatronkonus DIN 238	B 18
Konus-Ø D	17,78 mm
Produkttype	Borepatronholder