

**Justerbart spændejern forkrøppet, Notbredde a: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370720 12
GTIN	4020772071288
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændejern lakeret. Trinløst justerbar spændehøjde på grund af støtteskrue (uden nøgle).

Materiale:

Sejhærdet stål, skruernes styrke 8.8 eller 10.9 (afhængigt af størrelsen!).

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskruer DIN 787 (nr. 375300).

Teknisk beskrivelse

Afstand e, spids til not	44 mm
Notlængde f	40 mm
Notbredde a	12 mm
T-notskruer DIN 787, nr. 375300	str. 1212100
Spændehøjde h	28 - 58 mm
Højde H	20 mm
Længde L	125 mm

Bredde B	14 mm
Type	6316V
Produkttype	Spændejern