

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digital hurtigføler, udvendig med målekontaktkugle, Måleområde: 0-30 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438575 0-30
GTIN	2050001743114
Artikelklasse	46Q

Beskrivelse**Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med HM-kuglemåleanlæg. **Digitalvisning af absolut værdi.** Ved indtastning af **preset-værdier** kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier nr. 081561 str. LR3.

Specialtilbehør:

Datakabeladapter nr. 498954 str. A2, datakabel nr. 497440.

Kalibrering: C7

Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Tallenes trinværdi: 0,02 mm

Fejlgrænse: 0,04 mm

Gentagelsesnøjagtighed: 0,02 mm

HM-følerkugle-Ø: 3 mm

Målekontaktlængde øverst Hb: 30 mm

Målekontaktlængde nederst Hf: 30 mm

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 30 mm
Målekontaktlængde øverst Hb	30 mm

HM-følerkugle-Ø	3 mm
Målekraft	1 - 1,5 N
Målekontaktlængde nederst Hf	30 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde)	115 mm
Tallenes trinværdi	0,02 mm
Gentagelsesnøjagtighed	0,02 mm
Fejlgrænse	0,04 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Antal medfølgende batterier	2
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Kalibrering	C7
Produkttype	Udvendige hurtigfølere

Services

Kalibrering Udvendige / indvendige hurtigfølere	013850
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkkS-kalibrering Udvendige / indvendige hurtigfølere	011320

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081556 LR3
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975

Tilslutningskabel Type USB2	497440 USB2
Tilslutningskabel Type D2	497440 D2
Kontaktfladeadapter Type A2	498954 A2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabel Type D1	497440 D1
Sender Type S2	498966 S2
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3