

Cylindrisk visker kunststof, Tap-Ø: 25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	343720 25
GTIN	4045197274731
Artikelklasse	37E

Beskrivelse

Udførelse:

- **Store mellemrum til spåner og snavs.**
- **Fiber resistent over for olie og emulsioner.**

Fordel:

Kunststofudførelse, formstabil, derfor høj præcision under brug. Endvidere med notmonterede fiberstrimler.

Anvendelse:

Til rengøring af den indvendige konus / udvendige konus / indvendige konusboring på maskinspindler, tyller og værktøjsholdere (f.eks. krympepatron / hydroekspansionsspændepatron).

Teknisk beskrivelse

Tap-Ø	25 mm
Produkttype	Konusrensere