

## Cylindrisk visker kunststof, Tap-Ø: 12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	343720 12
GTIN	4045197274694
Artikelklasse	37E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Store mellemrum til spåner og snavs.**
- **Fiber resistent over for olie og emulsioner.**

#### Fordel:

**Kunststofudførelse**, formstabil, derfor høj præcision under brug. Endvidere med notmonterede fiberstrimler.

#### Anvendelse:

Til rengøring af den indvendige konus / udvendige konus / indvendige konusboring på maskinspindler, tyller og værktøjsholdere (f.eks. krympepatron / hydroekspansionsspændepatron).

### Teknisk beskrivelse

Tap-Ø	12 mm
Produkttype	Konusrenser