



Gaffelspændejern med næse, DIN 6315 GN, Slidsbredde x hel længde: 33X400mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	371400 33X400
GTIN	4020772070977
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Materiale:

Sejhærdet stål, lakeret.

Teknisk beskrivelse

Til spændeskruer	M30
Hel længde	400 mm
Bredde	80 mm
Højde	50 mm
Slidsbredde	33 mm
Type	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produkttype	Spændejern