

## Konisk klembøsning til gevindbor, MK/Ø: 3/11



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	345000 3/11
GTIN	4045197311757
Artikelklasse	37E

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdet, boring og udvendig konus slebne.

**Anvendelse:**

Som holder til cylindriske snittapper og rivaler med firkantmedbringere.

**Norm:**

**DIN 6328**

**Anvendelsesdata:**

Som holder til indstillingsbøsning, pendul-holder, hurtigskifteindsatser og flerspindler ved spindler, der ligger på hinanden.

**Bemærk:**

Må ikke anvendes til fræsearbejde!

### Teknisk beskrivelse

Til skaft- □	9 mm
Til skaft-Ø	11 mm
Produkttype	Klemmebøsning