

Konisk klembøsning til gevindbor, MK/Ø: 2/6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	345000 2/6
GTIN	4045197311658
Artikelklasse	37E

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet, boring og udvendig konus slebne.

Anvendelse:

Som holder til cylindriske snittapper og rivaler med firkantmedbringere.

Norm:

DIN 6328

Anvendelsesdata:

Som holder til indstillingsbøsning, pendul-holder, hurtigskifteindsatser og flerspindler ved spindler, der ligger på hinanden.

Bemærk:

Må ikke anvendes til fræsearbejde!

Teknisk beskrivelse

Til skaft- □	4,9 mm
Til skaft-Ø	6 mm
Produkttype	Klemmebøsning