



Gaffelspændejern med næse, DIN 6315 GN, Slidsbredde x hel længde: 22X250mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	371400 22X250
GTIN	4020772070922
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Materiale:

Sejhærdet stål, lakeret.

Teknisk beskrivelse

Bredde	60 mm
Slidsbredde	22 mm
Hel længde	250 mm
Til spændeskruer	M20; M22
Højde	40 mm
Type	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produkttype	Spændejern