

Mitutoyo**Digital Carbon skydelære, Måleområde: 2000mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 415400 2000 |
| GTIN | 2050001058010 |
| Artikelklasse | 44A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Måleresultatet vises med let aflæselige cifre.

Med drivskyder til konstant målekraft. Ekstremt let. Den nominelle værdi kan indstilles på forhånd („Preset“), omstilling til indvendig og udvendig måling („Offset“).

Funktion:

IP66: Der er beskyttelse mod kraftig vandstråle eller midlertidig oversvømmelse og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497085.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-------------|
| Kæbelængde | 150 mm |
| Kalibrering | A1 |
| Vægt | 2,56 kg |
| Indvendig måleansats-Ø | 20 mm |
| Måleområde | 0 - 2000 mm |
| Aflæsning | 0,01 mm |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 |
| Antal medfølgende batterier | 1 |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Batteritype | SR44 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 66 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Måleafvigelse E MPE | ±0,12 mm |
| Norm | ISO 13385 |
| Interface | Digimatic-interface |
| Interface | USB-interface |
| Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang |
| Måleværktøj | digital |
| Emballage | Stabil boks |
| Produkttype | Værkstedsskydelære |

Services

| | |
|---|-------------|
| KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 2000 mm | 021000 2000 |
|---|-------------|

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Modtager / tastaturinterface USB Type | 498965 |
| Tilslutningskabelmed datatast Type USB2 | 497085 USB2 |
| Sender Type S11E | 498966 S11E |
| Tilslutningskabelmed datatast Type D1 | 497085 D1 |
| Multi-modtager / tastaturinterface USB Type | 498975 |
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357 | 081560 357 |
| Tilslutningskabelmed datatast Type D2 | 497085 D2 |