

 Mahr**Digital værkstedsskydelære i letvægtskonstruktion, Måleområde: 500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415510 500
GTIN	2050001060228
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Digitale værkstedsskydelærer i let konstruktion. Stort display. Med målespidser og prismeføring. Målekæber og -spidser er rustfrie, hærdede og slebne. Let, præcist løb i kraft af prismeføring. Skinne og skyder i aluminium. 50% vægtfordel. Slid- og ridsefast i kraft af hårdanodiseret overflade 1100 HV (ligesom keramik).

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 500 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Kæbelængde	150 mm
Kalibrering	A1
Vægt	1,4 kg
Aflæsning	0,0005 tommer
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	0,05 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032

Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	digital
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021010 500
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021000 500

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------