



Savklingeholder, Til savklinge-Ø d1: 32mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	345510 32
GTIN	4045197698759
Artikelklasse	32X

Beskrivelse

Udførelse:

Sejhærdet, udvendig og indvendig Ø slebet, skaftudførelse iht. DIN 1835 B.

Rundløbsnøjagtighed 0,01 mm. **Holder via spændepatron til fræser med borings-Ø (d₃) 20 eller 25 mm.**

Anvendelse:

Til fastgørelse af savklinger nr. 175000 – 179820 med Ø (d₁) fra 20 til 100 mm og savklingetykkelser fra 0,2 til 6 mm.

Leveringsomfang:

Holdertap, spændeskruer og mellemring.

Teknisk beskrivelse

Ø d ₃	20 mm
Ø d ₄	16 mm
Længde L	105 mm
Til savklinge-Ø d ₁	32 mm
A	55 mm
Ø d ₂	8 mm
Produkttype	Savklingeholder

Tilbehør

Reserveskive til savklingeholder Til savklinge-Ø d1 32 mm	345561 32
Reserveskrue til savklingeholder Til savklinge-Ø d1 32 mm	345566 32