



Digital værkstedsskydelære TWIN-CAL IP67 med målespidser, Måleområde: 500mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 415357 500 |
| GTIN | 7630041106442 |
| Artikelklasse | 45A |

Beskrivelse

Udførelse:

Stort digitaldisplay 11 mm, „soft touch“-hus, automatisk slukning (2 timer), TLC-TWIN-interface til dataoverførsel. Driftstid ca. 12.000 timer.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498918, trådløs nr. 498921 str. BT.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|---------------|
| Indvendig måleansats-Ø | 20 mm |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Måleområde | 0 - 500 mm |
| Kæbelængde | 150 mm |
| Kalibrering | A1 |
| Aflæsning | 0,0005 tommer |
| Aflæsning | 0,01 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Måleafvigelse E MPE | ±0,04 mm |
| Norm | ISO 13385 |
| Interface | Digimatic-interface |
| Interface | TESA Link Connector TLC |
| Interface | USB-interface |
| Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang |
| Måleværktøj | digital |
| Materiale | Ædelstål, INOX |
| Alle dele | Hærdet |
| Emballage | Stabil boks |
| Produkttype | Værkstedsskydelære |

Services

| | |
|--|------------|
| KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm | 021000 500 |
| DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm | 021010 500 |

Tilbehør

| | |
|--|---------------|
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Datakabel TLC, 2 m Type USB | 498918 USB |
| Datakabel TLC, 2 m Type D | 498918 D |