

Mitutoyo**Digital Carbon skydelære, Måleområde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415400 1000
GTIN	4946368125275
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Måleresultatet vises med let aflæselige cifre.

Med drivskyder til konstant målekraft. Ekstremt let. Den nominelle værdi kan indstilles på forhånd („Preset“), omstilling til indvendig og udvendig måling („Offset“).

Funktion:

IP66: Der er beskyttelse mod kraftig vandstråle eller midlertidig oversvømmelse og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497085.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	A1
Vægt	1,25 kg
Kæbelængde	150 mm
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Måleområde	0 - 1000 mm
Aflæsning	0,01 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1

Batteritype	SR44
Beskyttelsesklasse IP	IP 66
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021010 1000

Tilbehør

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497085 D1
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497085 D2
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497085 USB2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Sender Type S11E	498966 S11E