

**Garant****VN.G 160404, Type: HB7415**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251802 HB7415
GTIN	4045197816849
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

VN.G 160404 HB7415 Type: HB7415  
Spånbryder: TIM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 70 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7415
Skæredybde $a_p$	1 - 4 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 70 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	TIM

Primær anvendelse	S
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning