



Rettekile „Herkules“, Maks. understøtningshøjde: 190mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	374900 190
GTIN	4020772072797
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget stabil konstruktion; sfærisk støbegods og sejhærdet stål. **De slebne kileflader muliggør en fintfølelse og ensartet højdeindstilling** med en nøjagtighed på mere end 1/10 mm. Højden kan indstilles med den riflede skrue eller med en unbrakonøgle. Dobbeltvirkningen resulterer i en lang vandring og en præcis vertikal bevægelse uden sideværts forskydning.

Anvendelse:

Især til arbejde efter opstregning på tunge støbejerns- eller smedejernsemner på store værktøjsmaskiner.

Leveringsomfang:

Inkl. udskiftelig kugleforsats nr. 375000.

Bemærk:

Flad emnestøtte med centrerrul \varnothing 12 mm til forsatser nr. 375000 – 375030.

Teknisk beskrivelse

Maks. understøtningshøjde	190 mm
Bærekraft	250 kN
Højdeindstilling pr. spindelomdrejning	2,02 mm

Mindste anlægshøjde	170 mm
Grundareal, bredde	145 mm
Grundareal, længde	175 mm
Type	6460
Produkttype	Kile