



## Fladspænder, Notbredde a: 20mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375115 20
GTIN	4020772374181
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Lav konstruktion, anbring en fladspænder på emnet. Fikser efterfølgende monteringskruerne til maskinbordet. Ved at aktivere spændeskruen spændes emnet.

#### Anvendelse:

**Til sideværts opspænding af meget flade emner**, for at kunne bearbejde overflader helt uden fejlkantur. Kan bruges både vandret og lodret.

#### Materiale:

Sejhærdet og bruneret stål.

### Teknisk beskrivelse

Maksimumhøjde $h_2$	30 mm
Gevind g	M16
Minimumhøjde $h_1$	19 mm
Spændekraft $F_2$ lodret	12,5 kN
Notbredde a	20 mm
Spændekraft $F_1$ vandret	25 kN
Mellemhøjde $H_1$	19 mm
Længde L	130 mm
Bredde B	56 mm

Type	6496
Produkttype	Nedholderspænder