



Universalmålebord, Bord, længde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	442940 200
GTIN	4030234000121
Artikelklasse	46K

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig støbt sokkel; firkantet målebord. Målebordets overflade hærdet og finslebet med indarbejdede støvnoter. Kraftig, hærdet eller forkromet midtersøjle med stejlt gevind og indstillingsmøtrik. Hærdet eller forkromet horisontalt justerbar tværmåleure eller my-måleure. Måleurstholder \varnothing 8 mm udskiftelig (10 h7 på forespørgsel).

Planhed \leq 16 μ m.

Teknisk beskrivelse

Bordets bredde	170 mm
Vægt	23 kg
Søjle- \varnothing	35 mm
Tværmåle- \varnothing	22 mm
Maksimal målehighøjde	175 mm
Bord, længde	215 mm

Udladning	180 mm
Norm	Fabriksstandard
Kalibrering	D1
Produkttype	Målebord

Services

KalibreringMålebord Maks. bordstørrelse 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------