



## Digital dybdeskydelære TWIN CAL IP 67, Måleområde: 200mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	418695 200
GTIN	7630041106480
Artikelklasse	45A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stort digitaldisplay 11 mm, kapslingsklasse IP67, "soft touch"-hus, 12000timers driftstid, skift til standby efter 10minutter og automatisk slukning efter 2 timer, TLC-TWIN-port, forskudt måleflade 4 mm bred.

#### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Anvendelse:

Universel til dybdemålinger, borer, afsatser, bredde- og afstandsmålinger.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498918, trådløs nr. 498921 str. BT.

### Teknisk beskrivelse

Talhøjde, LCD-display	11 mm
Kalibrering	A1
Brolængde	100 mm
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface

Tværsnit, måleskinne	15×4 mm
Driftstid	12000 h
Måleområde	0 - 200 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkks-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

## Tilbehør

Datakabel TLC, 2 m Type D	498918 D
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965

Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Datakabel TLC, 2 m Type USB	498918 USB