

 Mahr

Digital dybdeskydelære IP 67 med i-wi, Måleområde: 500mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	418703 500
GTIN	4059192003494
Artikelklasse	43A

Beskrivelse

Udførelse:

Moderne, energieffektivt målesystem. Målefladerne er fint slebne. Med preset (forindstilling af mål) f.eks til afstandsmålinger med måleindsats nr. 418630. Måleskinne foran er forsynet med en fin, hærdet målestift \varnothing 1,5mm, 5mm lang.

Meget stort LCD-display, 11 mm høje tal, integreret, trådløst datainterface i-wi, resistent over for støv og fugt, driftstid ca. 3 år.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 300 mm lang nr. 418610, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.

Trådløs dataoverførsel til i-wi trådløs modtager nr. 498912.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 500 mm
Brolængde	150 mm
Kalibrering	A1
Driftstid	26000 h
Tværsnit, måleskinne	16x4 mm

Talhøjde, LCD-display	11 mm
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021010 500
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021000 500

Tilbehør

Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK
Måleindsats til afstandsmåling Ø 4 mm	418630
Ekstra bro 300 mm	418610

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975