



## Dybdeskydelære med hage, Måleområde: 300mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	418500 300
GTIN	4045197203700
Artikelklasse	41Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Matforkromet nonius. Måleskinne og nonius med rent graveret skala. Afvinklet, slank måleskinne med deling på begge sider. Vendes måleskinnen, kan den **også anvendes som en normal dybdeskydelære**. Finslebne måleflader.

#### Leveringsomfang:

Str. 500L i boks.

### Teknisk beskrivelse

Noniuslængde	39 mm
Brolængde	150 mm
Tværsnit, måleskinne	12×4 mm
Krogmål b	10 mm
Krogmål a	28 mm
Måleområde	0 - 300 mm
Deling	1/20 mm
Emballage	Etui
Måleafvigelse E MPE	±0,08 mm
Norm	ISO 13385
Måleværktøj	analog

Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Kalibrering	A2
Produkttype	Dybdeskydelære

## Services

DAkS-kalibrering Dybdeskydelære med hage Maks. måleområde 300 mm	021230 300
Kalibrering Dybdeskydelære med hage Maks. måleområde 300 mm	021220 300