



Digital dybdeskydelære TWIN CAL IP 67, Måleområde: 500mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	418697 500
GTIN	7630041106572
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Stort digitaldisplay 11 mm, kapslingsklasse IP67, "soft touch"-hus, 12000timers driftstid, skift til standby efter 10minutter og automatisk slukning efter 2 timer, TLC-TWIN-port, forskudt måleflade 4 mm bred.

Med 360° drejelig anslagsplade til omfattende måleopgaver.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Universel til dybdemålinger, boringer, afsatser, bredde- og afstandsmålinger.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498918, trådløs nr. 498921 str. BT.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, måleskinne	15×4 mm
Kalibrering	A1
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Interface	TESA Link Connector TLC

Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Brolængde	150 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021000 500
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021010 500

Tilbehør

Datakabel TLC, 2 m Type D	498918 D
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Datakabel TLC, 2 m Type USB	498918 USB
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975