

**Mitutoyo****Digital dybdeskydelære med dataudgang, Måleområde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418710 1000
GTIN	4946368377094
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Måleresultatet vises på let aflæseligt display. Målefladerne er finslebne.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Ekstra broer nr. 418744.

Datakabel nr. 497080 og 497100.

**Teknisk beskrivelse**

Aflæsning	0,01 mm
Måleområde	0 - 1000 mm
Tværsnit, måleskinne	20×6 mm
Kalibrering	A1
Brolængde	250 mm
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet

Måleafvigelse E MPE	±0,07 mm
Norm	ISO 13385
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Etui
Produkttype	Dybdeskydelære

## Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021000 1000

## Tilbehør

Ekstra bro, enkelt Brolængde 180 mm	418744 180
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497100 D2
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497100 D1
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497085 USB2
Ekstra bro, enkelt Brolængde 320 mm	418744 320
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497085 D2
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497100 USB2
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Sender Type S1	498966 S1

Ekstra bro, enkelt BroLængde 260 mm	418744 260
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497085 D1
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975