

Mitutoyo

Digitalt højdemåle- og ridseapparat med dataudgang, Ridsehøjde: 600 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	445135 600
GTIN	8010820400005
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Stort LCD-display med god kontrast sikrer enkel og fejlfri aflæsning (cifrerhøjde 10 mm). Lyn- og finjustering via håndhjul, der kan betjenes præcist. Robust, stabil udførelse med solid bunddel og ergonomisk formet greb for let håndtering. Zero / ABS til nustilling i enhver position (f.eks. sammenlignende målinger) eller retur til absolut målestok.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357, 1 ridsenål forsynet med hårdmetal nr. 443510 str. 300 (passer til begge størrelser).

Specialtilbehør:

Holder nr. 445180, datakabel nr. 497080.

Kalibrering: E1

Aflæsning: 0,01 mm

Fejlgrænse: 0,05 mm

Målesøjle-tværsnit: 35×15 mm

Batteriets levetid ca.: 2000 h

Fodflade, længde: 181 mm

Fodflade, bredde: 142 mm

Teknisk beskrivelse

Målesøjle-tværsnit	35×15 mm
Ridsehøjde	600 mm
Fodflade, bredde	142 mm
Fodflade, længde	181 mm
Vægt	6,4 kg
Fejlgrænse	0,05 mm
Aflæsning	0,01 mm
Batteriets levetid ca.	2000 h
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Kalibrering	E1
Produkttype	Højdemåler og -ridser

Services

Kalibrering Højdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 1000 mm	014350 1000
Mærkning laserindgraveret Type	018940
Kalibrering Højdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 1000 mm	024630 1000
600	024640 600

Tilbehør

Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
-----------------------------	-------------

Tilslutningskabel med datatast Type D1	497100 D1
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Firkant-holder	445180
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Reserveridsenål, HM-bestykket Til ridsehøjde 300 mm	443510 300
Sender Type S1	498966 S1
Tilslutningskabel med datatast Type D2	497100 D2
Tilslutningskabel med datatast Type USB2	497100 USB2